



НОВАЯ ВЕРСИЯ ПО ДЛЯ СИСТЕМ ALPHA MS: ТЮНЕР «ALPHA MS V12»

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ :

1. Изменения в работе с блоком:

- Аварийное восстановление блока.
- Улучшена возможность выбирать и указывать порт для подключения блока.

2. Изменения в пользовательском интерфейсе:

- В левом верхнем углу добавлено меню.
- В правом верхнем углу в виде [?] - добавлена справочная информация.
- Добавлена строка состояния.
- Добавлена возможность переименовывать измерения.
- Улучшен внешний вид гистограммы.

НОВАЯ ПРОШИВКА «MS_05.M3»

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ:

Прошивка обновлена с версии MS_04.m3 до MS_05.m3.

Список изменений в прошивке MS_05.m3:

1. Обновлен список предустановленных инжекторов:

- ALPHA Type 30, 2 Ом.
- ALPHA Type 30, 3 Ом.
- Rail IG8 HD ALPHA.
- IG7 DAKOTA ALPHA LHF.
- IG7 DAKOTA ALPHA LP.
- Barracuda 120 nl/min.
- Barracuda 130 nl/min.
- VALTEK Type 32.
- AEB EVO MY18.
- OMVL GEMINI.
- Rail IG1, седло 3.3, 2 Ом.
- Rail IG1, седло 3.3, 3 Ом.

2. Добавлена стратегия допрысков по углу открытия впускных клапанов (от 90 до 140 град).

Управление стратегией на вкладке "Гистограмма".

3. Расширен диапазон аварийных порогов напряжений до 11,5 - 15,0 В. Аварийный переход на бензин по напряжению происходит с задержкой на 60 сек.

4. Устранены ошибки в работе системы, выявленные при эксплуатации.